



BOLETIM TÉCNICO rejunta renova fácil quartzolit

Rejuntamento base acrílica para renovação das cores do rejunte já existente.

1. INDICAÇÕES

- Sobrepor juntas antigas de rejunte epóxi, acrílico e cimentício;
- Áreas internas e externas.

2. NÃO INDICADO

- Utilização em base sem rejuntamento;
- Piscinas;
- Saunas;
- Áreas submersas;
- Fachadas.

3. ANTES DE APLICAR

O QUE FAZER?

Base

☑ A base deve ser composta por rejuntamento base acrílica, epóxi ou cimentícia.

Preparação	A superfície deve estar firme, seca e livre de qualquer sujeira, poeira, mofo, ceras gorduras e óleos;
Rejunte antigo	Caso o rejunte antigo esteja esfarelado, deve-se raspar a camada solta com um raspador de rejuntas até que a superfície se apresente firme e coesa. E para regularização da área removida, utilizar o rejunte acrílico quartzolit, aguardando um prazo de 24 horas para aplicação do renova fácil quartzolit;
Observações	Para aplicação sobre rejuntamento base epóxi, é recomendado realizar um lixamento prévio do rejuntamento com lixa nº 100, para garantir uma melhor aderência do produto. No caso de superfícies oleosas ou com ceras, recomenda-se a limpeza prévia com o limpador pós-obra geral quartzolit ou o limpador pós-obra acrílico e epóxi quartzolit para remoção completa desses contaminantes no rejuntamento;

4. APLICAÇÃO DO PRODUTO

O QUE FAZER?

Preparação	É recomendada a proteção mecânica dos revestimentos porosos e antiderrapantes. Agite bem a embalagem, retire o pino de vedação.
Aplicação	Aplique o produto deslizando suavemente bico aplicador entre as juntas; Em caso de superfícies verticais, aplique o produto de baixo para cima; Caso seja necessário a aplicação de uma segunda demão, aguarde uma hora para fazer a nova aplicação.
Limpeza e liberação	A limpeza das peças deve ser realizada após uma hora da aplicação com o auxílio de uma esponja umedecida com solução de água e detergente neutro para facilitar a remoção; A liberação para contato com a hora e de 48 horas.

5. DADOS TÉCNICOS

	Cores	6
	Estado físico	Líquido
	Densidade	1,21 – 1,28 g/cm ³ 25º C
	Rendimento	O rendimento máximo do renova fácil quartzolit é de 30 m ² , podendo variar de acordo com o tamanho das peças e a profundidade e tamanho das juntas.

6. FORNECIMENTO

Rejunte renova fácil quartzolit é fornecido em embalagens de 120 ml.

7. VALIDADE

Sua validade é de 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

8. ARMAZENAMENTO

Armazene em Local seco e arejado, em sua embalagem original fechada, em pilhas de, no máximo, 4 fardos, em sua embalagem original fechada.

9. PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

10. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

11. TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

12. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em outubro de 2023